

编织硅胶管S

采用付加架桥方法的硅胶，没有令人不快的味道和气味。

<特点>

- FDA 合规产品。
- 符合卫生、劳动和福利部第 370 号食品卫生法。
- 弹性极佳。
- 由于是半透明材料，所以可以看到流体。
- 尺寸变化为 $\phi 5$ 至 $\phi 50$ 。

<应用>

- 用于饮料和食品灌装线。
- 用于化学药品进料线。

<产品规格>

- 推荐环境温度范围： $-30^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
高温水（ 100°C 以下）
蒸汽（短时间 130 度以下）
- 颜色：半透明



※黄色部分的规格表示我们的标准产品。

标称	内径 (mm)	外径 (mm)	最高使用压力 (MPa)	最小弯曲半径 (mm)	标准长度 (m)	每箱内的数量
5	4.8	10.6	1.0	70	10	5
6	6.3	12.3				
8	7.9	14.3				
9	9.5	16.5				
12	12.7	20.1				
15	15.9	24.1	0.5	150	1	
19	19.0	28.2				
25	25.4	35.6				
32	32.0	43.8				
38	38.1	50.7				
50	50.8	65.0	0.3	550	6	

※我们也制造更长的产品，请垂询。

<注意>

防尘盖
防止灰尘进入胶管。



- ⚠ 不要将胶管用于非极性有机溶剂（如苯、甲苯、己烷和汽油），卤代烃（如二氯甲烷或三氯甲烷），浓缩强酸、强碱、动植物油、矿物油或长时间使用蒸汽。
- ⚠ 用蒸汽清洁胶管时，请使用饱和蒸汽，其压力在 130°C 时小于 0.2 MPa。避免长时间使用连续蒸汽以维持胶管的使用寿命。
- ⚠ 当胶管用于食品灌装线时，从胶管中渗出的成分会因各种流体和温度而增加。即使在低于 150°C 的温度下使用，在使用胶管之前一定要确保其安全，以避免由于进食或饮水而损害健康。



株式会社十川橡胶

邮编 550-0015 日本大阪市西区南堀江 4 丁目 2 番 5 号

电话: +81 6 6538 1261 传真: +81 6 6531 3238

E-mail: eigyo@togawa.co.jp URL: <https://www.togawa.co.jp>

2023C-01b